



XEM470

FLOW SERVER ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΓΙΑ WITTY PLUS

Τεχνικά χαρακτηριστικά

Τάση

Τάση εισόδου 230 - 230 V

Ηλεκτρικό ρεύμα

Αριθμός κυκλωμάτων εισόδου 3

Διαστάσεις

Πλάτος 70 mm

Ασφάλεια

Κατηγορία προστασίας (IP) IP20

Συνδεσιμότητα

Τρόπος στήριξης Προσαρμογέας ράγας DIN

Λειτουργία μετάδοσης Ethernet

Εγκατάσταση, τοποθέτηση

Τοποθέτηση Ράγα DIN

Συχνότητα

Συχνότητα 50 - 60 Hz

Συνθήκες χρήσης

Θερμοκρασία λειτουργίας -25 - 55 °C

Εξοπλισμός

Περιβάλλον εργασίας συστήματος Ethernet

Βιωσιμότητα

Συμμόρφωση RoHS Ναι