



TRM693G



Funk UP Schaltaktor 1fach/Binäreingang 2fach 230V 3A 3Draht

Technische Eigenschaften

Konnektivität

Radio Protokoll KNX-Funk

Einstellungen

Unterstützten Einstellmodus ETS
easy
quicklink

Konnektivität

Empfänger Kategorie 2

Mit Bussystem KNX Nein

Mit Bussystem KNX-Funk Ja

Abmessungen

Abmessungen 40 x 40 mm

Höhe 40 mm

Breite 40 mm

Tiefe 20 mm

Einbautiefe 40 mm

Elektrischer Strom

Nennstrom 3 A

Werkstoff

Farbe Lichtgrau

Ausstattung

Funk bidirektional Ja

Mit Schieber für Handschaltung Ja

Frequenz

Frequenz 50 - 50 Hz

Funk Empfangsfrequenz 868,30 - 868,30 MHz

Leistung

Ausgangsleistung 690 W

230 V Glüh- und Halogenlampen 500 W

Spannung

Betriebsspannung 230 - 230 V

Bemessungsbetriebsspannung Ue 230 - 230 V

Systemspannung 230 V AC

Sicherheit

IP-Klasse (Ingress Protection) IP20

Einsatzbedingungen

Betriebstemperatur -10 - 50 °C

Anschluss

Anschlussquerschnitt bei starrem Leiter 0.5 - 2.5 mm²

Anschlussquerschnitt bei flexiblem Leiter 0.5 - 1.5 mm²

Texte

Funktion Einfache Zusatzfunktionen: + 6 Szenen
Repeater-Funktion zur Erhöhung der Funkreichweite aktivierbar
Resetfunktion (Auf Werkseinstellung)

Montageart Für den Einbau hinter UP-Einsätzen

Anschlussart Mit Schraub-Liftklemmen

Nachhaltigkeit

RoHS-konform

Ja