



TRM693G



**Funk UP Schaltaktor 1fach/Binäreingang 2fach 230V 3A 3Draht**

**Technische Eigenschaften**

**Konnektivität**

Radio Protokoll KNX-Funk

**Einstellungen**

Unterstützten Einstellmodus ETS  
easy  
quicklink

**Konnektivität**

Empfänger Kategorie 2

Mit Bussystem KNX Nein

Mit Bussystem KNX-Funk Ja

**Abmessungen**

Abmessungen 40 x 40 mm

Höhe 40 mm

Breite 40 mm

Tiefe 20 mm

Einbautiefe 40 mm

**Elektrischer Strom**

Nennstrom 3 A

**Werkstoff**

Farbe Lichtgrau

**Ausstattung**

Funk bidirektional Ja

Mit Schieber für Handschaltung Ja

**Frequenz**

Frequenz 50 - 50 Hz

Funk Empfangsfrequenz 868,30 - 868,30 MHz

**Leistung**

Ausgangsleistung 690 W

230 V Glüh- und Halogenlampen 500 W

**Spannung**

Betriebsspannung 230 - 230 V

Bemessungsbetriebsspannung Ue 230 - 230 V

Systemspannung 230 V AC

**Sicherheit**

IP-Klasse (Ingress Protection) IP20

**Einsatzbedingungen**

Betriebstemperatur -10 - 50 °C

**Anschluss**

Anschlussquerschnitt bei starrem Leiter 0.5 - 2.5 mm<sup>2</sup>

Anschlussquerschnitt bei flexiblem Leiter 0.5 - 1.5 mm<sup>2</sup>

**Texte**

Funktion Einfache Zusatzfunktionen: + 6 Szenen  
Repeater-Funktion zur Erhöhung der Funkreichweite aktivierbar  
Resetfunktion (Auf Werkseinstellung)

Montageart Für den Einbau hinter UP-Einsätzen

Anschlussart Mit Schraub-Liftklemmen

---

**Nachhaltigkeit**

---

RoHS-konform

Ja