



TRM690G



### Funk UP Schaltaktor 1fach/Binäreingang 2fach 230V 4A 2Draht

#### Technische Eigenschaften

##### Anschlussmöglichkeiten

Radio Protokoll	KNX-Funk
-----------------	----------

##### Einstellungen

Unterstützten Einstellmodus	ETS easy quicklink
-----------------------------	--------------------------

##### Anschlussmöglichkeiten

Empfänger Kategorie	2
Mit Bussystem KNX	Nein
Mit Bussystem KNX-Funk	Ja

#### Abmessungen

Abmessungen	18 x 40 mm
Höhe	18 mm
Breite	40 mm
Tiefe	18 mm
Einbautiefe	40 mm

#### Elektrischer Strom

Nennstrom	0.85 A
-----------	--------

#### Werkstoff

Farbe	Lichtgrau
-------	-----------

#### Ausstattung

Funk bidirektional	Ja
Mit Schieber für Handschaltung	Ja

#### Frequenz

Frequenz	50 - 50 Hz
Funk Empfangsfrequenz	868.30 - 868.30 MHz

#### Leistung

Ausgangsleistung	200 W
------------------	-------

#### Spannung

Betriebsspannung	230 - 230 V
Bemessungsbetriebsspannung Ue	230 - 230 V
Systemspannung	230 V AC

#### Sicherheit

Schutzart IP	IP20
--------------	------

#### Einsatzbedingungen

Betriebstemperatur	-15 - 45 °C
--------------------	-------------

#### Anschluss

Anschlussquerschnitt bei starrem Leiter	0.5 - 2.5 mm <sup>2</sup>
Anschlussquerschnitt bei flexiblem Leiter	0.5 - 1.5 mm <sup>2</sup>

#### Texte

Funktion	Einfache Zusatzfunktionen: + 6 Szenen Resetfunktion (Auf Werkseinstellung)
Montageart	Für den Einbau hinter UP-Einsätzen
Anschlussart	Mit Schraub-Liftklemmen

#### Nachhaltigkeit

RoHS-konform	Ja
--------------	----