



TGG641AB



Stellantrieb 24V AC/DC für Ventile M30x1,5

Technische Eigenschaften

Kabel

| | |
|------------|-------|
| Kabellänge | 200 m |
|------------|-------|

Abmessungen

| | |
|-------------|------------|
| Abmessungen | 64 x 42 mm |
|-------------|------------|

Spannung

| | |
|--------------|-----------|
| Nennspannung | 24 - 24 V |
|--------------|-----------|

Einsatzbedingungen

| | |
|--------------------|-----------|
| Betriebstemperatur | 0 - 50 °C |
|--------------------|-----------|

Nachhaltigkeit

| | |
|--------------|----|
| RoHS-konform | Ja |
|--------------|----|