



TGG641AB



Stellantrieb 24V AC/DC für Ventile M30x1,5

Technische Eigenschaften

Kabel

Kabellänge 200 m

Abmessungen

Abmessungen 64 x 42 mm

Spannung

Nennspannung 24 - 24 V

Einsatzbedingungen

Betriebstemperatur 0 - 50 °C

Nachhaltigkeit

RoHS-konform Ja