



TGG641AB



Thermische aandrijving voor afsluiters 24V

Technische karakteristieken

Kabel

Kabellengte 200 m

Afmetingen

Afmetingen 64 x 42 mm

Spanning

Nominale spanning 24 - 24 V

Gebruiksvoorwaarden

Bedrijfstemperatuur 0 - 50 °C

Duurzaamheid

RoHS conform Ja