



TGG641AB



Stellantrieb 230V für Ventile M30 x 1,5

Technische Eigenschaften

Frequenz

| | |
|----------|------------|
| Frequenz | 50 - 60 Hz |
|----------|------------|

Kabel

| | |
|------------|-------|
| Kabellänge | 200 m |
|------------|-------|

Abmessungen

| | |
|-------------|------------|
| Abmessungen | 64 x 42 mm |
|-------------|------------|

Spannung

| | |
|--------------|-------------|
| Nennspannung | 230 - 230 V |
|--------------|-------------|

Einsatzbedingungen

| | |
|--------------------|-----------|
| Betriebstemperatur | 0 - 50 °C |
|--------------------|-----------|

Nachhaltigkeit

| | |
|--------------|----|
| RoHS-konform | Ja |
|--------------|----|