



TGG641AB



Stellantrieb 230V für Ventile M30 x 1,5

Technische Eigenschaften

Frequenz

Frequenz 50 - 60 Hz

Kabel

Kabellänge 200 m

Abmessungen

Abmessungen 64 x 42 mm

Spannung

Nennspannung 230 - 230 V

Einsatzbedingungen

Betriebstemperatur 0 - 50 °C

Nachhaltigkeit

RoHS-konform Ja