



XEV305

Upravljanje opterećenjem za witty start

Tehničke karakteristike

Napon

Nazivni napon	400 - 400 V
---------------	-------------

Oprema

Sa komunikacijskim sučeljem/interfejsom	Ne
---	----

Sa hitnim otpuštanjem u slučaju nestanka struje	Ne
---	----

Dimenzije

Dimenzije	88 x 54 mm
-----------	------------

Visina	88 mm
--------	-------

Širina	54 mm
--------	-------

Dubina	60 mm
--------	-------

Održivost

REACH-bez SVHC	Da
----------------	----

Usklađeno sa RoHS	Da
-------------------	----