



3315417004



#### VGA Steckdose mit Schraub-Liftklemmen K.5 edelstahl, lackiert

##### Technische Eigenschaften

###### Anschluss

Anschluss-/Steckertyp	VGA
Anzahl der Anschlüsse	1

###### Frequenz

Frequenzbereich Video	160 MHz
-----------------------	---------

###### Werkstoff

Farbe	Edelstahl
RAL Nummer	9022
Glanzgrad	Matt
Werkstoff	Metall Kunststoff Edelstahl
Oberfläche	Lackiert

###### Abmessungen

Höhe	71 mm
Breite	71 mm
Tiefe	23,50 mm
Einbautiefe Unterputz-Dosen	13 mm

###### Konnektivität

Montageart	Schraubbefestigung
------------	--------------------

###### Ausstattung

Geschirmt	Ja
Mit Staubschutz	Nein

###### Sicherheit

IP-Klasse (Ingress Protection)	IP20
Stoßfestigkeit IK	IK05

###### Texte

Auslass	Mit Geradeauslass
Beschriftung	Ohne Beschriftungsfeld
Tragplatte/Tragring	Mit Tragring

###### Nachhaltigkeit

REACH-SVHC frei	Ja
RoHS-konform	Ja