



3315407006



K.1 Gniazdo VGA, ant

Właściwości techniczne

Rodzaj połączenia

Typ złącza/wtyku	VGA
Liczba połączeń	1

Częstotliwość

Częstotliwość wideo	160 MHz
---------------------	---------

Materiały

Kolor	Antracyt
Kod RAL	7021
Wykończenie powierzchni	Mat
Materiał	Metal
	Tworzywo sztuczne
Obróbka	Lakierowany

Wymiary

Wysokość	71 mm
Szerokość	71 mm
Głębokość	23,50 mm
Wbudowane puszkę podtynkowe	14 mm
Zakres głębokości wbudowania	12 mm

Łączność

Rodzaj montażu	Mocowanie śrubowe
----------------	-------------------

Sprzęt

Ekranowany	Tak
Z ochroną przeciwpyłową	Nie

Bezpieczeństwo

Klasa ochrony przed wnikaniem (IP)	IP20
------------------------------------	------

Dodatkowe informacje

Wyjścia	Z wyjściem prostym
Oznaczenie	Bez pola opisowego
Płytkę nośną/pierścień nośny	Z pierścieniem nośnym

Zrównoważony rozwój

Zgodny z REACH – bez SVHC	Tak
Zgodność z RoHS	Tak