



6765792045

R.classic - tomada FR obtur., preto

Características técnicas

Tensão

Tensão nominal	250 V
----------------	-------

Corrente elétrica

Corrente nominal	16 A
------------------	------

Frequência

Frequência	50 - 60 Hz
------------	------------

Materiais

Cor	Preto
Código RAL	9005
Acabamento	Brilhante
Material	Termoplástico
Tratamento	Sem tratamento

Dimensões

Altura	71 mm
Largura	71 mm
Profundidade	40,90 mm
Número de unidades	1
Profundidade da montagem	31,40 mm

Instalação, montagem

Montagem	Encastrar
----------	-----------

Conetividade

Tipo de ligações	Terminal de parafuso
Tipo de montagem	Montagem por parafuso Montagem com garras

Equipamento

Tipo de conector/ficha, tomada	Pino de ligação à terra
Inserção central com rotação	Sim
Com tampa articulada	Não
Com pino redondo de proteção da ligação à terra	Sim
Com lâmpada de sinalização	Não
Com fecho	Não

Acessórios

Tem campo de etiquetagem	Não
--------------------------	-----

Capacidade

Número de módulos	1
-------------------	---

Segurança

Com proteção contra contacto	Sim
Resistência ao impactos IK	IK05
Índice de proteção IP	IP20

Funções

Com iluminação de orientação	Não
Com iluminação funcional	Não

Identificação

Com impressão	Não
---------------	-----

Texto

Tampa	Placa de cobertura central
Proteção	Proteção de contacto aprimorada

Texto

Tipo de ligação	Terminais com parafusos sobrelevados
-----------------	--------------------------------------

Sustentabilidade

Livre de halógeno	Sim
Conformidade RoHs	Sim
