



3315401909



VGA Steckdose S.1/B.3/B.7 polarweiß, matt

Technische Eigenschaften

Anschluss

Anschluss-/Steckertyp	VGA
Anzahl der Anschlüsse	1

Frequenz

Frequenzbereich Video	160 MHz
-----------------------	---------

Werkstoff

Farbe	Polarweiß
RAL Nummer	9010
Glanzgrad	Matt
Werkstoff	Metall Kunststoff
Oberfläche	Unbehandelt

Abmessungen

Höhe	71 mm
Breite	71 mm
Tiefe	23,50 mm
Einbautiefe Unterputz-Dosen	14 mm
Einbautiefe	12 mm

Konnektivität

Montageart	Schraubbefestigung
------------	--------------------

Ausstattung

Geschirmt	Ja
Mit Staubschutz	Nein

Sicherheit

IP-Klasse (Ingress Protection)	IP20
Stoßfestigkeit IK	IK05

Texte

Auslass	Mit Geradeauslass
Beschriftung	Ohne Beschriftungsfeld
Tragplatte/Tragring	Mit Tragring

Nachhaltigkeit

REACH-SVHC frei	Ja
RoHS-konform	Ja