



FP62W1N

Wandlerschr,Univ.N,950x550x205mm,NAR NH2-SUTauf40mm Sas-System 12x10,AAR NH2-SUT

**Technische Eigenschaften**

**Sicherheit**

IP-Klasse (Ingress Protection)	IP44
Schutzklasse	Schutzklasse II
Schließungstyp	Stangenschloss

**Abmessungen**

Höhe	950 mm
Breite	550 mm
Tiefe	205 mm
Höhe Sammelschiene	12 mm
Breite/Dicke Sammelschiene	10 - 10 mm
Abstand Sammelschienen	40 mm

**Konnektivität**

Montageart	Anreihbar
------------	-----------

**Installation, Montage**

Geeignet für Aussenbereich	Nein
----------------------------	------

**Abdeckung, Tür**

Anzahl Schranktüren	1
---------------------	---

**Werkstoff**

RAL Nummer	9010
------------	------

**Ausstattung**

Öffnungswinkel	0 - 120
----------------	---------

**Spannung**

Bemessungsbetriebsspannung U <sub>e</sub>	400 - 400 V
Isolationsspannung U <sub>i</sub>	600 V
Stoßspannungsfestigkeit U <sub>imp</sub>	6000 V
Versorgungsspannungsart	AC

**Elektrischer Strom**

Nennstrom	160 A
Bedingter Bemessungskurzschlussstrom bei U <sub>e</sub> =400 V gemäß IEC 61439-1 3.8.10.4	50 kA

**Frequenz**

Frequenz	50 - 60 Hz
----------	------------

**Ausstattung**

Anzahl Zählerplätze <=63 A	0
----------------------------	---

**Konnektivität**

Anschlussart	Sammelschiene Direktanschluss
--------------	----------------------------------

**Netzform**

Netzform	TN-S
----------	------

**Nachhaltigkeit**

RoHS-konform	Ja
--------------	----

Abbildungen | Zeichnungen

