



XEVIK22T2SEMC

**witty solar Set mit Energiemanagement Controller flow und Netzzähler**

**Technische Eigenschaften**

**Leistung**

Leistung pro Ladepunkte	22 kW
Anschlussleistung	1.38 - 22.08 kW

**Frequenz**

Frequenz	50 - 60 Hz
----------	------------

**Spannungsversorgung**

Anzahl der Phasen für Einspeisung	3
-----------------------------------	---

**Elektrischer Strom**

Nennstrom	32 A
-----------	------

**Anschlussmöglichkeiten**

Anzahl der Ladepunkte	1
-----------------------	---

**Funktionen**

Mit Lastmanagement	Ja
--------------------	----

**Ausstattung**

Anzahl der Steckdosen	0
Mit Leitungsschutzschalter	Nein
Notentriegelung bei Stromausfall	Ja

**Anschluss**

Anschluss-/Steckertyp	Typ 2S
-----------------------	--------

**Abmessungen**

Abmessungen	553.50 x 237 mm
Höhe	553.50 mm
Breite	237 mm
Tiefe	173 mm

**Installation, Montage**

Montage auf	Wandbefestigung
-------------	-----------------

**Sicherheit**

Schutzart IP	IP55
Stoßfestigkeit IK	IK10

**Einsatzbedingungen**

Betriebstemperatur	-25 - 50 °C
--------------------	-------------

**Spannung**

Nennspannung	230 - 400 V
--------------	-------------

**Werkstoff**

Werkstoff	Kunststoff
-----------	------------

**Nachhaltigkeit**

RoHS-konform	Ja
--------------	----