



XEM520

Gestionnaire de puissance 40 bornes de recharge OCPP avec connexion backend

Caractéristiques techniques

Tension

Tension nominale	230 - 230 V
------------------	-------------

Équipement

Avec l'interface de communication	Oui
Avec déclenchement d'urgence en cas de coupure de courant	No

Dimensions

Dimensions	85 x 70 mm
Hauteur	85 mm
Largeur	70 mm
Profondeur	65 mm

Connectivité

Quantité des points de chargement	20
-----------------------------------	----

Puissance

Puissance consommée	5 W
---------------------	-----

Sécurité

Indice de protection IP	IP20
-------------------------	------

Courant électrique

Nombre de circuits d'entrée	3
-----------------------------	---

Conditions d'utilisation

Température de service	-25 - 55 °C
------------------------	-------------

Fréquence

Fréquence	50 - 60 Hz
-----------	------------

Installation, montage

Montage sur	Rail DIN
-------------	----------

Durabilité

Conforme à la directive RoHS	Oui
------------------------------	-----