



XEM520

Lokale laadmanager 40/OCPP (voor witty pro/park/share)

Technische karakteristieken

Spanning

Nominale spanning 230 - 230 V

Uitrusting

Met communicatie-interface Ja

Met ontgrendelfunctie bij stroomuitval Nee

Afmetingen

Afmetingen 85 x 70 mm

Hoogte 85 mm

Breedte 70 mm

Diepte 65 mm

Connectiviteit

Aantal oplaadpunten 40

Vermogen

Opgenomen vermogen in W 5 W

Veiligheid

Beschermingsgraad IP IP20

Elektrische Stroom

Aantal ingangen 3

Gebruiksvoorwaarden

Bedrijfstemperatuur -25 - 55 °C

Frequentie

Frequentie 50 - 60 Hz

Installatie, montage

Gemonteerd op DIN-rail

Duurzaamheid

RoHS conform Ja