



XEM520

Gestor carga local o conexión a CPO hasta 40 puntos

Características técnicas

Tensión

Tensión nominal 230 - 230 V

Equipo

Con interfaz de comunicación Sí

Con disparo de emergencia en caso de corte de corriente No

Dimensiones

Dimensiones 85 x 70 mm

Altura 85 mm

Anchura 70 mm

Profundidad 65 mm

Conectividad

Número de puntos de carga 40

Potencia

Potencia consumida 5 W

Seguridad

Clase de protección de entrada (IP) IP20

Corriente eléctrica

Número de circuitos de entrada 3

Condiciones de uso

Temperatura de funcionamiento -25 - 55 °C

Frecuencia

Frecuencia 50 - 60 Hz

Instalación, montaje

Montaje en Perfil DIN

Sostenibilidad

Conforme RoHS Sí