



XEM520

Lokale laadmanager 40/OCPP (voor witty pro/park/share)

Technische eigenschappen

Spanning

Nominale spanning	230 - 230 V
-------------------	-------------

Samenstelling

Met communicatie-interface	Ja
Met ontgrendelfunctie bij stroomuitval	Nee

Afmetingen

Afmetingen	85 x 70 mm
Hoogte	85 mm
Breedte	70 mm
Diepte	65 mm

Aansluitmogelijkheden

Aantal oplaadpunten	20
---------------------	----

Vermogen

Opgenomen vermogen in W	5 W
-------------------------	-----

Veiligheid

IP-beschermingsklasse (Ingress Protection)	IP20
--	------

Stroom / temperatuur

Aantal ingangen	3
-----------------	---

Gebruiksvoorwaarden

Bedrijfstemperatuur	-25 - 55 °C
---------------------	-------------

Frequentie

Frequentie	50 - 60 Hz
------------	------------

Installatie, montage

Gemonteerd op	DIN-rail
---------------	----------

Duurzaamheid

RoHS conform	Ja
--------------	----