



XEM520

Upravljanje opterećenjem/OCPP server za 20 punjača-sa backend konekcijom

Tehničke karakteristike

Napon

Nazivni napon	230 - 230 V
---------------	-------------

Oprema

Sa komunikacijskim sučeljem/interfejsom	Da
---	----

Sa hitnim otpuštanjem u slučaju nestanka struje	Ne
---	----

Dimenzije

Dimenzije	85 x 70 mm
-----------	------------

Visina	85 mm
--------	-------

Širina	70 mm
--------	-------

Dubina	65 mm
--------	-------

Povezivost

Broj izlaza za punjenje	20
-------------------------	----

Snaga

Apsorbirana snaga	5 W
-------------------	-----

Sigurnost

Ingress Protection (IP) klasa	IP20
-------------------------------	------

Električna struja

Broj ulaznih strujnih krugova	3
-------------------------------	---

Uvjeti korištenja

Radna temperatura	-25 - 55 °C
-------------------	-------------

Frekvencija

Frekvencija	50 - 60 Hz
-------------	------------

Instalacija, montaža

Montiranje na	DIN šina
---------------	----------

Održivost

Usklađeno sa RoHS	Da
-------------------	----