



XEM520

Local load manager pro 20 nabíjecích stanic wittysshare I park s backend

Technické vlastnosti

Napětí

Jmenovité napětí	230 - 230 V
------------------	-------------

Vybavení

S komunikačním rozhraním	Ano
S nouzovým uvolněním při výpadku proudu	Ne

Rozměry

Rozměry	85 x 70 mm
Výška	85 mm
Šířka	70 mm
Hloubka	65 mm

Konektivita

Počet nabíjecích bodů	20
-----------------------	----

Výkon

Spotřebovaný výkon ve W	5 W
-------------------------	-----

Bezpečnost

Stupeň krytí IP	IP20
-----------------	------

Elektrický proud

Počet vstupních obvodů	3
------------------------	---

Podmínky použití

Provozní teplota	-25 - 55 °C
------------------	-------------

Frekvence

Frekvence	50 - 60 Hz
-----------	------------

Instalace, montáž

Montáž	Lišta DIN
--------	-----------

Udržitelnost

V souladu se směrnicí RoHS	Ano
----------------------------	-----