



XEM520

WITTY ΤΟΠΙΚΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΦΟΡΤΙΩΝ 1-20 ΣΤΑΘΜΩΝ WITTY SHARE + OCPP

Τεχνικά χαρακτηριστικά

Τάση

Ονομαστική τάση	230 - 230 V
-----------------	-------------

Εξοπλισμός

Με διεπαφή επικοινωνίας	Ναι
-------------------------	-----

Με απελευθέρωση έκτακτης ανάγκης σε περίπτωση διακοπής ρεύματος	Όχι
---	-----

Διαστάσεις

Διαστάσεις	85 x 70 mm
------------	------------

Ύψος	85 mm
------	-------

Πλάτος	70 mm
--------	-------

Βάθος	65 mm
-------	-------

Συνδεσιμότητα

Αριθμός σημείων φόρτισης	20
--------------------------	----

Ισχύς

Κατανάλωση ισχύος	5 W
-------------------	-----

Ασφάλεια

Κατηγορία προστασίας (IP)	IP20
---------------------------	------

Ηλεκτρικό ρεύμα

Αριθμός κυκλωμάτων εισόδου	3
----------------------------	---

Συνθήκες χρήσης

Θερμοκρασία λειτουργίας	-25 - 55 °C
-------------------------	-------------

Συχνότητα

Συχνότητα	50 - 60 Hz
-----------	------------

Εγκατάσταση, τοποθέτηση

Τοποθέτηση	Ράγα DIN
------------	----------

Βιωσιμότητα

Συμμόρφωση RoHS	Ναι
-----------------	-----