



XEM520

WITTY ΤΟΠΙΚΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΦΟΡΤΙΩΝ 1-20 ΣΤΑΘΜΩΝ WITTY SHARE + OCPP

Τεχνικά χαρακτηριστικά

Τάση

Όνομαστική τάση 230 - 230 V

Εξοπλισμός

Με διεπαφή επικοινωνίας Ναι

Με απελευθέρωση έκτακτης ανάγκης σε περίπτωση διακοπής ρεύματος Όχι

Διαστάσεις

Διαστάσεις 85 x 70 mm

Ύψος 85 mm

Πλάτος 70 mm

Βάθος 65 mm

Συνδεσιμότητα

Αριθμός σημείων φόρτισης 40

Ισχύς

Κατανάλωση ισχύος 5 W

Ασφάλεια

Κατηγορία προστασίας (IP) IP20

Ηλεκτρικό ρεύμα

Αριθμός κυκλωμάτων εισόδου 3

Συνθήκες χρήσης

Θερμοκρασία λειτουργίας -25 - 55 °C

Συχνότητα

Συχνότητα 50 - 60 Hz

Εγκατάσταση, τοποθέτηση

Τοποθέτηση Ράγα DIN

Βιωσιμότητα

Συμμόρφωση RoHS Ναι