



XEV1K22T2SEMCC

KIT witty solar 22kW lettore RFID + EMC + contatore MID 3P + cavo 7,5m 3P-32A

Caratteristiche tecniche

Potenza

| | |
|-----------------------------|-----------------|
| Potenza per punto di carica | 22 kW |
| Carico collegato | 1,38 - 22,08 kW |

Frequenza

| | |
|-----------|------------|
| Frequenza | 50 - 60 Hz |
|-----------|------------|

Alimentazione

| | |
|------------------------------------|---|
| Numero di fasi per l'alimentazione | 3 |
|------------------------------------|---|

Corrente

| | |
|-------------------|------|
| Corrente nominale | 32 A |
|-------------------|------|

Connettività

| | |
|--------------------------------|---|
| Numero di stazioni di ricarica | 1 |
|--------------------------------|---|

Funzioni

| | |
|-------------------------|----|
| Con gestione del carico | Si |
|-------------------------|----|

Equipaggiamento

| | |
|--|----|
| Numero di prese domestiche | 0 |
| Con interruttore | No |
| Con sblocco di emergenza in caso di interruzione di corrente | Si |

Connesione

| | |
|--------------------|---------|
| Tipo di connettore | Tipo 2S |
|--------------------|---------|

Serie

| | |
|------------|-----------------|
| Serie | 553.50 x 237 mm |
| Altezza | 553,50 mm |
| Larghezza | 237 mm |
| Profondità | 173 mm |

Installazione, montaggio

| | |
|--------------|------------------------|
| Montaggio su | Installazione a parete |
|--------------|------------------------|

Protezione

| | |
|---|------|
| Classe di protezione dall'ingresso (IP) | IP55 |
| Resistenza agli urti IK | IK10 |

Condizioni d'uso

| | |
|-------------------------|-------------|
| Temperatura d'esercizio | -25 - 50 °C |
|-------------------------|-------------|

Condizioni di impiego

| | |
|-------------------|-------------|
| Tensione nominale | 230 - 400 V |
|-------------------|-------------|

Materiali

| | |
|-----------|----------|
| Materiale | Plastica |
|-----------|----------|

Sostenibilità

| | |
|-----------------|----|
| Conformità ROHS | Si |
|-----------------|----|