



XEVIK22T2

Nabíjecí stanice wittysolar T2, RFID, 3fázová, 1 x 22 kW, IP55, šedá

Technické vlastnosti

Výkon

Výkon na nabíjecí bod	22 kW
Připojovací výkon	1,38 - 22,08 kW

Frekvence

Frekvence	50 - 60 Hz
-----------	------------

Napájení 230 V, záložní baterie 10 let

Počet fází pro napájení	3
-------------------------	---

Elektrický proud

Jmenovitý proud	32 A
-----------------	------

Konektivita

Počet nabíjecích bodů	1
-----------------------	---

Funkce

S řízením zátěže	Ano
------------------	-----

Vybavení

Počet domovních zásuvek	0
S jističem	Ne
S nouzovým uvolněním při výpadku proudu	Ano

Připojení

Typ konektoru/zástrčky	Typ 2S
------------------------	--------

Rozměry

Rozměry	553.50 x 237 mm
Výška	553,50 mm
Šířka	237 mm
Hloubka	173 mm

Instalace, montáž

Montáž	Montáž na stěnu
--------	-----------------

Bezpečnost

Stupeň krytí IP	IP55
Mechanická odolnost IK	IK10

Podmínky použití

Provozní teplota	-25 - 50 °C
------------------	-------------

Napětí

Jmenovité napětí	230 - 400 V
------------------	-------------

Materiál

Materiál	Umělá hmota
----------	-------------

Udržitelnost

V souladu se směrnicí RoHS	Ano
----------------------------	-----