




B45337

Colonne Mobile TerCia CLM-C45 2 faces sans pied Hauteur 2000mm Alu Blanc

Caractéristiques techniques

Dimensions

Profondeur	130 mm
Largeur	68 mm
Hauteur d'installation	2 - 2 m
Réglage de la hauteur	0 mm
Section intérieure / utile	1255 - 1255 mm ²
Forme de la colonne	Rectangulaire
Largeur du couvercle	45 mm

Couvercle, porte

Nombre de couvercles montables	2
--------------------------------	---

Equipement

Réglable	Non
Portatifs	Oui

Câble

Position d'entrée du câble	Dessus
----------------------------	--------

Installation, montage

Montage au plafond possible	Non
Convient au montage au sol	Oui

Matière

Matériau	Aluminium
Traitement	Laqué
Couleur	Blanc
Code RAL	9010

Configuration

Nombre de côtés pour l'installation	Double face
-------------------------------------	-------------

Durabilité

Conforme à la directive RoHS	Oui
------------------------------	-----

Photos | dessins

