



B11540



### Tubo corrugato pieghevole autoestinguente 3321 bianco FMPB25

#### Caratteristiche tecniche

##### Serie

Diametro	25 mm
Lunghezza	50000 mm

##### Materiali

Materiale	Polivinilcloruro (PVC)
Colore	Bianco
Resistente agli ultravioletti	No

##### Equipaggiamento

Con tiracavo	No
--------------	----

##### Installazione, montaggio

È rivestito internamente di lubrificante	No
--	----

##### Caratteristiche meccaniche

Classe di resistenza allo schiacciamento	3 (medio, 750 N)
--	------------------

##### Condizioni d'uso

Temperatura d'esercizio	-5 - +60 °C
-------------------------	-------------

##### Protezione

Grado di resistenza al filo incandescente GWT	850 °C
---	--------

##### Sostenibilità

Conformità REACH - SVHC free	Si
Conformità ROHS	Si

#### Illustrazioni | Disegni

