



48604010



USB PD 65W, S/B

Características técnicas

Capacidad

Número de módulos	1
-------------------	---

Conectividad

Tipo de conexión	Borne de tornillo
Conector/enchufe tipo USB	C

Tensión

Tensión asignada	230 V
------------------	-------

Dimensiones

Altura	40 mm
Anchura	40 mm
Profundidad	40 mm
Profundidad del montaje	32 mm
Profundidad de montaje cajas de empotrar	32 mm

Conexión

Tipo de conector/toma de corriente	USB-C
------------------------------------	-------

Equipo

Número de salidas	1
-------------------	---

Accesorios

Con fusibles modulares	No
Tiene espacio de etiquetado	No

Materiales

Colour	Negro
Material	Metal Plástico

Potencia

Potencia de salida	65 W
Consumo de potencia en espera	0,1 W

Tensión

Tensión de entrada	198-275 V
Tensión de salida	5-20 V

Corriente eléctrica

Corriente de salida	3250 mA
---------------------	---------

Sostenibilidad

Sin halógenos	Sí
Conforme RoHS	Sí