



48604010



### Modulo di alimentazione USB PD, 65 W, S/B

#### Caratteristiche tecniche

##### Numero di moduli

Numero di moduli 1

##### Connettività

Tipo di connessione Terminale a vite

Tipo di connettore/spina USB C

##### Condizioni di impiego

Tensione nominale 230 V

##### Serie

Altezza 40 mm

Larghezza 40 mm

Profondità 40 mm

Profondità di installazione 32 mm

Profondità delle scatole da incasso 32 mm

##### Connessione

Tipo di connettore USB-C

##### Equipaggiamento

Numero di uscite 1

##### Acessori

Con campo per l'etichetta No

Con fusibile miniaturizzato No

##### Materiali

Colore Nero

Materiale Metallo  
Plastica

##### Potenza

Potenza d'uscita 65 W

Potenza assorbita in stand-by 0,1 W

##### Condizioni di impiego

Tensione d'ingresso 198-275 V

Tensione d'uscita 5-20 V

##### Corrente

Corrente d'uscita 3250 mA

##### Sostenibilità

Senza alogeni Si

Conformità ROHS Si