



48604010



Laddtagsinsats USB C 65 W, S.1/ B.x, infälld, skruvanslutning, svart

Tekniska egenskaper

Kapacitet

Antal moduler	1
---------------	---

Anslutning

Anslutningstyp	Skruvterminal
Anslutning/kontakt typ USB	C

Spänning

Märkspänning	230 V
--------------	-------

Dimensioner

Höjd	40 mm
Bredd	40 mm
Djup	40 mm
Inbyggingsdjup	32 mm
Inbyggingsdjup infällda lådor	32 mm

Anslutning

Anslutning/anslutningstyp	USB-C
---------------------------	-------

Utrustning

Antal utgångar	1
----------------	---

Tillbehör

Har märksfält	Nej
Med finsäkring	Nej

Material

Färg	Svart
Material	Metall Plast

Ström

Uteffekt	65 W
Strömförbrukning (standby)	0,1 W

Spänning

Ingångspänning	198-275 V
Utspänning	5-20 V

Elektrisk ström

Utgångsström	3250 mA
--------------	---------

Hållbarhet

Halogenfri	Ja
RoHS-överensstämmelse	Ja