



48604020



**USB PD Power Modul, 65W, K-Q**

**Technische Eigenschaften**

**Kapazität**

Anzahl Module	1
---------------	---

**Konnektivität**

Anschlussart	Schraubanschluss
Anschluss-/Steckertyp USB	C

**Spannung**

Nennspannung	230 V
--------------	-------

**Abmessungen**

Höhe	40 mm
Breite	40 mm
Tiefe	40 mm
Einbautiefe	32 mm
Einbautiefe Unterputz-Dosen	32 mm

**Anschluss**

Anschluss-/Steckertyp	USB-C
-----------------------	-------

**Ausstattung**

Anzahl der Ausgänge	1
---------------------	---

**Zubehör**

Mit Beschriftungsfeld	Nein
Mit Feinsicherung	Nein

**Werkstoff**

Farbe	Schwarz
Werkstoff	Metall Kunststoff

**Leistung**

Ausgangsleistung	65 W
Leistungsaufnahme standby	0,1 W

**Spannung**

Eingangsspannung	198-275 V
Ausgangsspannung	5-20 V

**Elektrischer Strom**

Ausgangsstrom	3250 mA
---------------	---------

**Nachhaltigkeit**

Halogenfrei	Ja
REACH-SVHC frei	Ja
RoHS-konform	Ja