



48604020

Q.x/K.x - Tomada USB-C PD, 65W, Q.x/K.x

Características técnicas

Capacidade

Número de módulos	1
-------------------	---

Conetividade

Tipo de ligações	Terminal de parafuso
Tipo de conector/ficha USB	C

Tensão

Tensão nominal	230 V
----------------	-------

Dimensões

Altura	40 mm
Largura	40 mm
Profundidade	40 mm
Profundidade da montagem	32 mm
Profundidade de montagem das caixas de encastrar	32 mm

Conexão

Tipo de conector/ficha	USB-C
------------------------	-------

Equipamento

Número de saídas	1
------------------	---

Acessórios

Com fusível em miniatura	Não
Tem campo de etiquetagem	Não

Materiais

Cor	Preto
Material	Metal Plástico

Potência

Potência de saída	65 W
Potência absorvida em standby	0,1 W

Tensão

Tensão de entrada	198-275 V
Tensão de saída	5-20 V

Corrente elétrica

Corrente de saída	3250 mA
-------------------	---------

Sustentabilidade

Livre de halógeno	Sim
REACH - livre de SVHC	Sim
Conformidade RoHs	Sim