



85475120



### Mod. RF KNX Quicklink incasso 2 IN + 1 OUT dimmer 200 W alim. 230 V AC - 2 fili

#### Caratteristiche tecniche

##### Condizioni di impiego

Tensione di alimentazione del sistema	230 V AC
---------------------------------------	----------

##### Frequenza

Frequenza	50 - 50 Hz
-----------	------------

##### Condizioni d'uso

Temperatura d'esercizio	-15 - 45 °C
-------------------------	-------------

##### Connessione

Sezione conduttore flessibile	0.5 - 1.5 mm <sup>2</sup>
-------------------------------	---------------------------

Sezione conduttore rigido	0.5 - 1.5 mm <sup>2</sup>
---------------------------	---------------------------

##### Equipaggiamento

Numero di uscite	1
------------------	---

Tipo di dimmer	Universale
----------------	------------

##### Numero di moduli

Numero di moduli	0
------------------	---

##### Potenza

Alimentazione del variatore	200 - 200 W
-----------------------------	-------------

##### Connettività

Con sistema bus radio KNX	Si
---------------------------	----

Tipo di connessione	Terminale a vite
---------------------	------------------

##### Impostazioni

Modalità di configurazione supportata	ETS easy
---------------------------------------	-------------

##### Testo

Fusibile	Resistente ai cortocircuiti e protetto contro i sovraccarichi (fusibile elettronico)
----------	--

Principio regolazione luce	Inserimento o disinserimento della fase in base al tipo di carico, autoapprendimento
----------------------------	--

Funzione	Funzione di ripristino (su impostazioni di fabbrica)
----------	--

Tipo di connessione	Con morsetti a sollevamento a vite
---------------------	------------------------------------

##### Sostenibilità

Conformità ROHS	Si
-----------------	----