



VU602NWH

Kombicentral volta Hybrid för betongvägg. 24 mod. med mediaplåt, uttag, Plåtdörr

Tekniska egenskaper

Spänning

Märkspänning	400 - 400 V
--------------	-------------

Installation, montering

Lämplig för utomhusinstallation	Nej
Montering	Infälld montering

Elektrisk ström

Märkström	63 A
-----------	------

Ström

Maximum effektförlust per kapsling vid $\Delta T=20K$	17,50 W
---	---------

Utrustning

Antal skenor	2
Antal rader	5
Antal sektioner i bredd	1
Med lås	Nej
Har neutralanslutningsblock	Ja

Kapacitet

Antal moduler	24
Antal halva moduls anslutningar per skena	48

Funktioner

Med kabelgenomföringar	Ja
------------------------	----

Dimensioner

Höjd	880,50 mm
Bredd	348 mm
Djup	98 mm
Infällnadshöjd	865 mm

Skydd, dörr

Antal dörrar	1
--------------	---

Dimensioner

Infällnadsbredd	314,50 mm
-----------------	-----------

Skydd, dörr

Antal lås	0
-----------	---

Dimensioner

Inbyggnadsdjup	89 mm
Antal breddenheter	12

Skydd, dörr

Dörr/lock transparent	Nej
-----------------------	-----

Anslutning

Typ av montering	Skrummontering
------------------	----------------

Material

Material	Polystyren (PS)
RAL-kod	9010
Färg	Vit

Utrustning

Har jordanslutningsblock	Ja
--------------------------	----

Material

Materiel montageplåt	Metall
----------------------	--------

Utrustning

Har monteringsplatta	Ja
----------------------	----

Material

Resistent mot ultraviolettt ljus	Ja
----------------------------------	----

Säkerhet

Skyddsklass	Isoleringsklass II
-------------	--------------------

Slagtålighet IK	IK07
-----------------	------

Kapslingsklass (IP)	IP30
---------------------	------

Låstyp	Snäpplås Utan lås
--------	----------------------

Glödtråds test	650 °C
----------------	--------

Hållbarhet

RoHS-överensstämmelse	Ja
-----------------------	----
