



VH36NWP

volta Rozdzielnica VDI do ścian szkieletowych (GK) 3R PatchPanel, 3xgniazdo 230V

Właściwości techniczne

Instalacja, montaż

Sposób montażu Do ścian pustych

Moc

Maksymalna strata mocy na szafkę przy $\Delta T=20K$ 12 W

Sprzęt

Liczba szyn 1

Liczba rzędów 3

Wymiary

Wysokość 630 mm

Szerokość 348 mm

Głębokość 94,50 mm

Wysokość wbudowania 596 mm

Pokrywa, drzwi

Liczba drzwi obudowy 1

Wymiary

Szerokość wbudowania 314 mm

Pokrywa, drzwi

Liczba zamków 1

Wymiary

Zakres głębokości wbudowania 90 mm

Pokrywa, drzwi

Drzwi/pokrywa są przezroczyste Nie

Materiały

Kod RAL 9010

Kolor Czysta biel

Materiał płyty montażowej Tworzywo sztuczne

Sprzęt

Posiada płytę montażową Tak

Bezpieczeństwo

Klasa ochronności Klasa izolacji II

Klasa ochrony przed wnikaniem (IP) IP30

Badanie rozżarzonym drutem 850 °C

Zrównoważony rozwój

Zgodność z RoHS Tak