



80040001



KNXCoupleurs de bus à encastrer

Caractéristiques techniques

Réglages

Modes de configuration supportés ETS
easy

Connectivité

Système bus radio-KNX No

Conditions d'utilisation

Température de service -5 - 45 °C

Connectivité

Type de montage Fixation par griffe
borne à vis

Installation, montage

Montage sur Montage encastré

Tension

Tension de service par bus 21 - 32 V

Dimensions

Profondeur de montage 32 mm

Matières

Matière Métal
PVC

Textes

Protection Avec clapet de protection anti-poussières pour interface utilisateur

Température Raccordement supplémentaire pour capteur de température externe

Durabilité

Conforme à la directive RoHS Oui