



80040001



KNX busaankoppelaar, inbouw

Technische eigenschappen

Instellingen

Ondersteunde instelmodus ETS
easy

Aansluitmogelijkheden

Met bussysteem KNX RF Nee
Aansluitwijze Klemmontage
Schroefaansluiting

Gebruiksvoorwaarden

Bedrijfstemperatuur -5 - 45 °C

Installatie, montage

Gemonteerd op Inbouwmontage

Spanning

Netspanning via bus 21 - 32 V

Afmetingen

Inbouwdiepte 32 mm

Materiaal

Materiaal Metaal
Kunststof

Teksten

Beveiliging Met stofbeschermingsklep voor gebruikersinterface (AST)
Temperatuur Extra aansluiting voor externe temperatuursensor

Duurzaamheid

RoHS conform Ja