




80040001



KNX busaankoppelaar, inbouw

Technische eigenschappen

Instellingen

Ondersteunde instelmodus	ETS easy
--------------------------	-------------

Aansluitmogelijkheden

Met bussysteem KNX RF	Nee
Aansluitwijze	Klemmontage Schroefaansluiting

Gebruiksvoorwaarden

Bedrijfstemperatuur	-5 - 45 °C
---------------------	------------

Installatie, montage

Gemonteerd op	Inbouwmontage
---------------	---------------

Spanning

Netspanning via bus	21 - 32 V
---------------------	-----------

Afmetingen

Inbouwdiepte	32 mm
--------------	-------

Materiaal

Materiaal	Metaal Kunststof
-----------	---------------------

Teksten

Beveiliging	Met stofbeschermingsklep voor gebruikersinterface (AST)
Temperatuur	Extra aansluiting voor externe temperatuursensor

Duurzaamheid

RoHS conform	Ja
--------------	----