




80040001



Busskopplare, easy KNX, insats med fästklor

Tekniska egenskaper

Inställningar

Konfigurationsläge som stöds	ETS easy
------------------------------	-------------

Anslutning

Med bussystem KNX radio	Nej
-------------------------	-----

Användningsförhållanden

Driftstemperatur	-5 - 45 °C
------------------	------------

Anslutning

Typ av montering	Klor Skruvanslutning
------------------	-------------------------

Spänning

Driftspänning över buss	21 - 32 V
-------------------------	-----------

Installation, montering

Montering	Infälld montering
-----------	-------------------

Dimensioner

Inbyggnadsdjup	32 mm
----------------	-------

Material

Material	Metall Plast
----------	-----------------

Text

Avsäkring	Med dammskyddsfläp för användargränssnitt (AST)
Temperatur	Extra anslutning för extern temperatursensor

Hållbarhet

RoHS-överensstämmelse	Ja
-----------------------	----