



TXM620D



**Schalt-/Jalousieaktor 20/10-fach KNX easy, 16A, C-Last**

**Technische Eigenschaften**

**Einstellungen**

Unterstützten Einstellmodus	ETS easy
-----------------------------	-------------

**Konnektivität**

Mit Bussystem KNX	Ja
Mit Bussystem KNX-Funk	Nein

**Abmessungen**

Höhe	90 mm
Breite in Teilungseinheiten	10

**Elektrischer Strom**

Nennstrom	16 A
-----------	------

**Werkstoff**

Farbe	Lichtgrau
-------	-----------

**Ausstattung**

Funk bidirektional	Nein
Mit Schieber für Handschaltung	Ja

**Elektrischer Strom**

Busstromaufnahme im Leerlauf	3 mA
------------------------------	------

**Frequenz**

Frequenz	50 - 60 Hz
----------	------------

**Leistung**

Ausgangsleistung	2300 W
230 V Glüh- und Halogenlampen	2300 W

**Spannung**

Bemessungsbetriebsspannung U <sub>e</sub>	230 - 230 V
Systemspannung	30 V DC über Bus
Betriebsspannung über Bus	21 - 32 V

**Sicherheit**

IP-Klasse (Ingress Protection)	IP20
--------------------------------	------

**Einsatzbedingungen**

Betriebstemperatur	-5 - 45 °C
--------------------	------------

**Anschluss**

Anschlussquerschnitt bei starrem Leiter	0.5 - 6 mm <sup>2</sup>
Anschlussquerschnitt bei flexiblem Leiter	0.5 - 4 mm <sup>2</sup>

**Texte**

Funktion	Mit Sicherheitsfunktionen z. B. für Wind, Regen, Alarm Mit Positionierungsfunktion für Jalousie- und Lamellenstellung Mit Sonnenschutzfunktion
Anschlussart	Mit Schraubklemmen

**Nachhaltigkeit**

RoHS-konform	Ja
--------------	----