



EGN400



### Digitale Multifunktions-Zeitschaltuhr mit Bluetooth, 4-Kanal

#### Technische Eigenschaften

##### Spannung

Nennspannung	230 - 230 V
Bemessungsbetriebsspannung Ue	230 - 230 V

##### Frequenz

Frequenz	50 - 60 Hz
----------	------------

##### Leistung

230 V Glüh- und Halogenlampen	2300 W
-------------------------------	--------

##### Beleuchtung

Max. Leuchtstofflampenlast Serienschalt.	1000 W
Max. Leuchtstofflampenlast parallelkompensiert	400 VA

#### Funktionen

Gangreserve Jahre	10 y
Mit Netzsynchronisation	Ja
Mit Quartz Synchronisation	Ja
Anzahl Funktionskanäle	4

#### Ausstattung

Genauigkeit pro Tag	0.25 s
Mit Impulsprogramm	Ja
Anzahl Kanäle	4

#### Anschluss

Kontaktart	1x Wechsler
------------	-------------

#### Einstellungen

Tagesprogramm	Ja
Wochenprogramm	Ja
Jahresprogramm	Ja

#### Einsatzbedingungen

Betriebstemperatur	-5 - +45 °C
--------------------	-------------

#### Anschluss

Anschlussquerschnitt bei flexilem Leiter	0.2 - 2.5 mm <sup>2</sup>
Anschlussquerschnitt bei starrem Leiter	0.2 - 4 mm <sup>2</sup>

#### Texte

Anschlussart	Mit Schraubklemme
--------------	-------------------

#### Abmessungen

Höhe	90 mm
Breite	72 mm
Tiefe	61.60 mm

#### Kapazität

Anzahl Module	4
---------------	---

#### Elektrische Hauptattribute

Mindestintervall zwischen 2 Schaltzeichen	1 min
---	-------

#### Nachhaltigkeit

RoHS-konform	Ja
--------------	----