



TJA470



IK04

IP20

domovea expert mit easy, IoT und Access Gate

Technische Eigenschaften

Ausstattung

Web server Ja

Spannung

Betriebsspannung 24 - 24 V

Betriebsspannung über Bus 21 - 32 V

Versorgungsspannungsart DC

Anschlussmöglichkeiten

Ausführung Bussystem Schnittstelle/Medien Gateway Mehrfach-Schnittstellen

Sicherheit

Schutzart IP IP20

Ausstattung

Anzahl Kanäle 1

Einsatzbedingungen

Betriebstemperatur -5 - 45 °C

Bedienelemente und Anzeigen

Mit LED Anzeige Ja

Abmessungen

Breite in Teilungseinheiten 6

Texte

Beschriftung Grosses Beschriftungsfeld

Funktion Lokal- und Fernverbindung der Aussenstation mit IP-Endgeräten wie z. B. Smartphone und Tablet

Kodierung Verwaltung von 4 konfigurierbaren Benutzerprofilen

Steckverbinder/Buchsen Mit 2 USB-Buchsen Typ A

Anschlussart Mit quickconnect-Steckklemmen

Nachhaltigkeit

RoHS-konform Ja