



TJA470



IK04

IP20

### domovea expert mit easy, IoT und Access Gate

#### Technische Eigenschaften

##### Ausstattung

Web server	Ja
------------	----

##### Spannung

Betriebsspannung	24 - 24 V
Betriebsspannung über Bus	21 - 32 V
Versorgungsspannungsart	DC

##### Konnektivität

Ausführung Bussystem Schnittstelle/Medien Gateway	Mehrzahl-Schnittstellen
---	-------------------------

##### Sicherheit

IP-Klasse (Ingress Protection)	IP20
--------------------------------	------

##### Ausstattung

Anzahl Kanäle	1
---------------	---

##### Einsatzbedingungen

Betriebstemperatur	-5 - 45 °C
--------------------	------------

##### Bedienelemente und Anzeigen

Mit LED Anzeige	Ja
-----------------	----

##### Abmessungen

Breite in Teilungseinheiten	6
-----------------------------	---

##### Texte

Beschriftung	Großes Beschriftungsfeld
Funktion	Lokal- und Fernverbindung der Außenstation mit IP-Endgeräten wie z. B. Smartphone und Tablet
Kodierung	Verwaltung von 4 konfigurierbaren Benutzerprofilen
Steckverbinder/Buchsen	Mit 2 USB-Buchsen Typ A
Anschlussart	Mit quickconnect-Steckklemmen

##### Nachhaltigkeit

RoHS-konform	Ja
--------------	----