




TJA470



IK04

IP20

KNX e/s Serwer wizualizacyjny domovea expert z konfiguracją KNX easy oraz bramką IoT

Właściwości techniczne

Sprzęt

Serwer sieci W	Tak
----------------	-----

Napięcie

Napięcie robocze magistrali	21 - 32 V
Zakres napięcia pracy	24 - 24 V
Typ napięcia zasilania	DC

Łączność

Typ systemu magistrali interfejsu/bramy mediów	Interfejsy wielofunkcyjne
--	---------------------------

Bezpieczeństwo

Klasa ochrony przed wnikaniem (IP)	IP20
------------------------------------	------

Sprzęt

Liczba kanałów	1
----------------	---

Warunki użytkowania

Zakres temperatur pracy	-5 - 45 °C
-------------------------	------------

Elementy sterujące i wskaźniki

Ze wskaźnikiem LED	Tak
--------------------	-----

Wymiary

Liczba jednostek szerokości	6
-----------------------------	---

Dodatkowe informacje

Funkcja	Lokalne i zdalne połączenie stacji zewnętrznej z urządzeniami końcowymi IP, takimi jak smartfony, tablety i komputery PC
Oznaczenie	Duże pole opisowe
Szyfrowanie	Zarządzanie 4 konfigurowalnymi profilami użytkowników
Złącza	Z 2 gniazdami USB typu A
Typ połączenia	Z zaciskami wtykowymi quickconnect

Zrównoważony rozwój

Zgodność z RoHS	Tak
-----------------	-----