



TJA670



domovea basic mit easy und IoT

Technische Eigenschaften

Ausstattung

Web server Ja

Spannung

Betriebsspannung 24 - 24 V

Betriebsspannung über Bus 21 - 32 V

Versorgungsspannungsart DC

Anschlussmöglichkeiten

Ausführung Bussystem Schnittstelle/Medien Gateway Mehrfach-Schnittstellen

Einstellungen

Unterstützten Einstellmodus ETS
easy

Sicherheit

Schutzart IP IP20

Ausstattung

Anzahl Kanäle 1

Einsatzbedingungen

Betriebstemperatur -5 - 45 °C

Bedienelemente und Anzeigen

Mit LED Anzeige Ja

Abmessungen

Breite 105 mm

Abmessungen 90 x 105 mm

Tiefe 65 mm

Breite in Teilungseinheiten 6

Anschluss

Anschluss-/Steckertyp DRA (DIN-rail Adapter)

Texte

Beschriftung Mit Beschriftungsfeld

Kodierung Verwaltung von 4 konfigurierbaren Benutzerprofilen

Spannung Spannungsversorgung über PoE oder 24 VDC

Montageart Zur Installation in die Unterverteilung

Steckverbinder/Buchsen Mit 2 USB-Buchsen Typ B, USB 2.0 fähig

Anschlussart Mit quickconnect-Steckklemmen

Nachhaltigkeit

RoHS-konform Ja