



TJA670



### domovea basic mit easy und IoT

#### Technische Eigenschaften

##### Ausstattung

Web server	Ja
------------	----

##### Spannung

Betriebsspannung	24 - 24 V
Betriebsspannung über Bus	21 - 32 V
Versorgungsspannungsart	DC

#### Konnektivität

Ausführung Bussystem Schnittstelle/Medien Gateway	Mehrzahl-Schnittstellen
---	-------------------------

#### Einstellungen

Unterstützten Einstellmodus	ETS easy
-----------------------------	-------------

#### Sicherheit

IP-Klasse (Ingress Protection)	IP20
--------------------------------	------

##### Ausstattung

Anzahl Kanäle	1
---------------	---

##### Einsatzbedingungen

Betriebstemperatur	-5 - 45 °C
--------------------	------------

#### Bedienelemente und Anzeigen

Mit LED Anzeige	Ja
-----------------	----

##### Abmessungen

Breite	105 mm
Abmessungen	90 x 105 mm
Tiefe	65 mm
Breite in Teilungseinheiten	6

##### Anschluss

Anschluss-/Steckertyp	DRA (DIN-rail Adapter)
-----------------------	------------------------

#### Texte

Beschriftung	Mit Beschriftungsfeld
Kodierung	Verwaltung von 4 konfigurierbaren Benutzerprofilen
Spannung	Spannungsversorgung über PoE oder 24 VDC
Montageart	Zur Installation in die Unterverteilung
Steckverbinder/Buchsen	Mit 2 USB-Buchsen Typ B, USB 2.0 fähig
Anschlussart	Mit quickconnect-Steckklemmen

#### Nachhaltigkeit

RoHS-konform	Ja
--------------	----