



TRM694G



### Funk UP Schaltaktor pot.frei 1fach/Binäreingang 2fach 230V/4A 24VDC/4A 12VDC/2A

#### Technische Eigenschaften

##### Konnektivität

Radio Protokoll	KNX-Funk
-----------------	----------

##### Einstellungen

Unterstützten Einstellmodus	ETS easy quicklink
-----------------------------	--------------------------

##### Konnektivität

Empfänger Kategorie	2
Mit Bussystem KNX	Nein
Mit Bussystem KNX-Funk	Ja

##### Abmessungen

Abmessungen	40 x 40 mm
Höhe	40 mm
Breite	40 mm
Tiefe	20 mm
Einbautiefe	40 mm

##### Elektrischer Strom

Nennstrom	4 A
-----------	-----

##### Werkstoff

Farbe	Lichtgrau
-------	-----------

##### Ausstattung

Funk bidirektional	Ja
Mit Schieber für Handschaltung	Ja

##### Frequenz

Frequenz	50 - 50 Hz
Funk Empfangsfrequenz	868,30 - 868,30 MHz

##### Leistung

Ausgangsleistung	920 W
230 V Glüh- und Halogenlampen	600 W

##### Spannung

Betriebsspannung	230 - 230 V
Bemessungsbetriebsspannung Ue	230 - 230 V
Systemspannung	230 V AC

##### Sicherheit

IP-Klasse (Ingress Protection)	IP20
--------------------------------	------

##### Einsatzbedingungen

Betriebstemperatur	-10 - 50 °C
--------------------	-------------

##### Anschluss

Anschlussquerschnitt bei starrem Leiter	0.5 - 2.5 mm²
Anschlussquerschnitt bei flexiblem Leiter	0.5 - 1.5 mm²

##### Texte

Funktion	Einfache Zusatzfunktionen: + 6 Szenen Repeater-Funktion zur Erhöhung der Funkreichweite aktivierbar Resetfunktion (Auf Werkseinstellung)
----------	--

##### Montageart

Anschlussart	Für den Einbau hinter UP-Einsätzen
--------------	------------------------------------

Mit Schraub-Liftklemmen
-------------------------

**Nachhaltigkeit**

RoHS-konform	Ja
--------------	----