



TRM694G



Funk UP Schaltaktor pot.frei 1fach/Binäreingang 2fach 230V/4A 24VDC/4A 12VDC/2A

Technische Eigenschaften

Anschlussmöglichkeiten

Radio Protokoll	KNX-Funk
-----------------	----------

Einstellungen

Unterstützten Einstellmodus	ETS easy quicklink
-----------------------------	--------------------------

Anschlussmöglichkeiten

Empfänger Kategorie	2
Mit Bussystem KNX	Nein
Mit Bussystem KNX-Funk	Ja

Abmessungen

Abmessungen	40 x 40 mm
Höhe	40 mm
Breite	40 mm
Tiefe	20 mm
Einbautiefe	40 mm

Elektrischer Strom

Nennstrom	4 A
-----------	-----

Werkstoff

Farbe	Lichtgrau
-------	-----------

Ausstattung

Funk bidirektional	Ja
Mit Schieber für Handschaltung	Ja

Frequenz

Frequenz	50 - 50 Hz
Funk Empfangsfrequenz	868.30 - 868.30 MHz

Leistung

Ausgangsleistung	920 W
230 V Glüh- und Halogenlampen	600 W

Spannung

Betriebsspannung	230 - 230 V
Bemessungsbetriebsspannung Ue	230 - 230 V
Systemspannung	230 V AC

Sicherheit

Schutzart IP	IP20
--------------	------

Einsatzbedingungen

Betriebstemperatur	-10 - 50 °C
--------------------	-------------

Anschluss

Anschlussquerschnitt bei starrem Leiter	0.5 - 2.5 mm ²
Anschlussquerschnitt bei flexiblem Leiter	0.5 - 1.5 mm ²

Texte

Funktion	Einfache Zusatzfunktionen: + 6 Szenen Repeater-Funktion zur Erhöhung der Funkreichweite aktivierbar Resetfunktion (Auf Werkseinstellung)
----------	--

Montageart

Montageart	Für den Einbau hinter UP-Einsätzen
------------	------------------------------------

Anschlussart

Anschlussart	Mit Schraub-Liftklemmen
--------------	-------------------------

Nachhaltigkeit

RoHS-konform	Ja
--------------	----