



TRM694G



**Funk UP Schaltaktor pot.frei 1fach/Binäreingang 2fach 230V/4A 24VDC/4A 12VDC/2A**

**Technische Eigenschaften**

**Anschlussmöglichkeiten**

Radio Protokoll	KNX-Funk
-----------------	----------

**Einstellungen**

Unterstützten Einstellmodus	ETS easy quicklink
-----------------------------	--------------------------

**Anschlussmöglichkeiten**

Empfänger Kategorie	2
Mit Bussystem KNX	Nein
Mit Bussystem KNX-Funk	Ja

**Abmessungen**

Abmessungen	40 x 40 mm
Höhe	40 mm
Breite	40 mm
Tiefe	20 mm
Einbautiefe	40 mm

**Elektrischer Strom**

Nennstrom	4 A
-----------	-----

**Werkstoff**

Farbe	Lichtgrau
-------	-----------

**Ausstattung**

Funk bidirektional	Ja
Mit Schieber für Handschaltung	Ja

**Frequenz**

Frequenz	50 - 50 Hz
Funk Empfangsfrequenz	868.30 - 868.30 MHz

**Leistung**

Ausgangsleistung	920 W
230 V Glüh- und Halogenlampen	600 W

**Spannung**

Betriebsspannung	230 - 230 V
Bemessungsbetriebsspannung Ue	230 - 230 V
Systemspannung	230 V AC

**Sicherheit**

Schutzart IP	IP20
--------------	------

**Einsatzbedingungen**

Betriebstemperatur	-10 - 50 °C
--------------------	-------------

**Anschluss**

Anschlussquerschnitt bei starrem Leiter	0.5 - 2.5 mm <sup>2</sup>
Anschlussquerschnitt bei flexiblem Leiter	0.5 - 1.5 mm <sup>2</sup>

**Texte**

Funktion	Einfache Zusatzfunktionen: + 6 Szenen Repeater-Funktion zur Erhöhung der Funkreichweite aktivierbar Resetfunktion (Auf Werkseinstellung)
Montageart	Für den Einbau hinter UP-Einsätzen
Anschlussart	Mit Schraub-Liftklemmen

---

**Nachhaltigkeit**

---

RoHS-konform

Ja